

Stos med nitkant



HSKD 125

Artikelnummer: CG50004

MEDICAL HSK DUBBELSTOS

RAL 9003 80MY

TILLVERKARFÖRSÄKRAN

Hallströms cirkulära kanaler och kanaldetaljer är tillverkade enligt typgodkännandebevis 1666/78. Systemet är godkänt i täthetsklass D.

Hallströms cirkulära ljuddämpare är brandklassade och typgodkända enligt KIWA 1913/0037.

Hallströms renslock är brandklassade och typgodkända enligt KIWA 1913/0036.



UNDERHÅLL

Hallströms produkter behöver normalt sett inget underhåll. Rengör systemet utvändigt med fuktad trasa/nylonborste och mildt rengöringsmedel. Invändig rengöring skall göras med hjälp av rensborste i nylon. Iaktta försiktighet vid rengöring vid spjäll och ljuddämpare.





TILLVERKARFÖRSÄKRAN

Hallströms cirkulära kanaler och kanaldetaljer är tillverkade enligt typgodkännandebevis 1666/78. Systemet är godkänt i täthetsklass D.

Hallströms cirkulära ljuddämpare är brandklassade och typgodkända enligt KIWA 1913/0037.

Hallströms renslock är brandklassade och typgodkända enligt KIWA 1913/0036.



UNDERHÅLL

Hallströms produkter behöver normalt sett inget underhåll. Rengör systemet utvändigt med fuktad trasa/nylonborste och mildt rengöringsmedel. Invändig rengöring skall göras med hjälp av rensborste i nylon. Iaktta försiktighet vid rengöring vid spjäll och ljuddämpare.

